

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/lupa-stolowa-ls-30-30-mm10x-p-189.html>



Lupa stołowa LS-30 30 mm/10x

Cena brutto	6,03 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	312062
Kod producenta	312062

Opis produktu

Lupa stołowa lub stojąca — stoi samodzielnie nad przedmiotem i zwalnia obie ręce.

Do czego służy

Lupa stojąca ustawia się nad oglądanym przedmiotem i utrzymuje stałą, prawidłową odległość roboczą. To jej główna przewaga nad lupą ręczną: obie ręce zostają wolne, a obraz nie drga.

Modele z podziałką mają na soczewce naniesioną skalę pomiarową, co pozwala zmierzyć szerokość ścieżki, oczko sita czy splot tkaniny bez sięgania po osobne narzędzie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	LS-30
Nr katalogowy	312062
Powiększenie	10x
Producent	SOLDERLAB

Na jakim stanowisku to postawić

Lampa z lupą to element stanowiska montażowego. Jeżeli pracujesz z podzespołami wrażliwymi na wyładowania, reszta stanowiska też powinna być uziemiona: [mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora i [stół antystatyczny](#). Do lutowania przyda się [stacja lutownicza](#), a do czyszczenia płytek [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Do czego służy podziałka na soczewce?

Do pomiaru drobnych wymiarów wprost w powiększeniu — szerokości ścieżki na płytce, oczka sita, splotu tkaniny. Skala jest naniesiona na soczewce, więc mierzy się bez odkładania lupy.

Czym lupa stojąca jest lepsza od ręcznej?

Utrzymuje stałą odległość roboczą i zwalnia obie ręce. Przy powiększeniach powyżej 5x obraz z lupy trzymanej w dłoni drga na tyle, że długa praca staje się męcząca.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub zgodność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.