

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/pochlaniacz-oparow-gotowy-do-pracy-quick-6101a1-wysiegnik-kap-751400-glowica-lacznik-p-460.html>



Pochłaniacz oparów gotowy do pracy — Quick 6101/A1 + wysięgnik KAP 75/1400 + głowica + łącznik

Cena brutto	2 749,00 zł
Cena netto	2 234,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TS-ZEST-PO1
Kod producenta	TS-ZEST-PO1

Opis produktu

Sam pochłaniacz to dopiero połowa odciągu — tu dostajesz też ramię, głowicę i mocowanie do blatu.

Co jest w zestawie

Produkt	Ilość	Cena osobno
Quick 6101/A1 — pochłaniacz oparów lutowniczych	1 szt.	2 325,32 zł
Quick wysięgnik elastyczny KAP 75/1400 mm „Standard”	1 szt.	375,00 zł
Quick głowica gumowa KHRR 75/125 mm	1 szt.	48,71 zł
Quick łącznik KCC 75/75 z mocowaniem do blatu	1 szt.	127,37 zł
Razem osobno		2 876,40 zł
Cena zestawu		2 749,00 zł
Oszczędzasz		127,40 zł

Dlaczego pochłaniacz kupuje się w komplecie

Quick 6101/A1 to jednostka filtracyjna — sprężarka i kasetę filtrów. Sam w sobie nie odciąga niczego z nad płytki: potrzebuje ramienia, które doprowadzi ssanie nad punkt lutowania, głowicy, która zbierze opary, i łącznika, który przymocuje to wszystko do blatu. Kupowany osobno pochłaniacz często trafia na półkę na dwa tygodnie, zanim dojedzie reszta.

W tym zestawie wysięgnik **KAP 75/1400 mm** to najdłuższy wariant „Standard” — 1,4 metra elastycznej rury utrzymującej zadany kształt, czyli zasięg nad całym blatem bez przestawiania urządzenia. Głowica gumowa **KHRR 75/125** zbiera opary z obszaru ok. 12 cm, a łącznik **KCC 75/75** mocuje ramię do krawędzi blatu bez wiercenia.

Dlaczego opary lutownicze warto odciągać

Dym z nad lutowanego punktu to nie „para z cyny”, tylko produkty rozkładu topnika: aldehydy, kwasy organiczne i cząstki stałe. Przy sporadycznej pracy to kwestia komfortu, przy ośmiu godzinach dziennie — kwestia dróg

oddechowych. Odciąg umieszczony 10–15 cm od punktu lutowania zbiera ich zdecydowaną większość, zanim dotrą do twarzy operatora.

Najczęstsze pytania

Czy pochłaniacz trzeba wyprowadzać na zewnątrz budynku?

Nie. Quick 6101 pracuje w obiegu zamkniętym: powietrze przechodzi przez filtr wstępny, środkowy i główny z węglem aktywnym, i wraca do pomieszczenia. To rozwiązanie do stanowisk, gdzie kanał wentylacyjny nie wchodzi w grę.

Jak często wymieniać filtry?

Filtr wstępny — co 1–3 miesiące przy pracy codziennej, środkowy i główny — zwykle co 6–12 miesięcy. Objawem zużycia jest spadek ssania i powracający zapach topnika. Komplet filtrów do 6101 znajdziesz w [kategorii pochłaniaczy](#).

Czy zestaw obsłuży dwa stanowiska?

Quick 6101/A1 to jednostka jedno stanowiskowa. Do dwóch stanowisk przeznaczony jest [Quick 6102/A1](#), który ma dwa króćce i odpowiednio większą wydajność.

Czy można dobrać inną głowicę?

Tak. W ofercie są głowice gumowe 50 i 75 mm oraz komorowe od 150×150 do 250×220 mm — te ostatnie zbierają opary z większego obszaru, przydają się przy pracy gorącym powietrzem i przy większych płytach. Wszystkie pasują do wysięgników serii KAP i KAA.

Czy wysięgnik utrzymuje ustawioną pozycję?

Tak — to rura segmentowa, która zostaje tam, gdzie ją ustawisz, bez sprężyn i blokad. Ustawia się ją jedną ręką w trakcie pracy.

Czy produkty w zestawie mogę kupić osobno?

Tak, każda pozycja jest dostępna jako osobny produkt — linki znajdziesz w tabeli składu powyżej. Zestaw jest po prostu tańszy i oszczędza czas przy kompletowaniu zamówienia.

Czy wystawiacie fakturę VAT?

Tak, do każdego zamówienia — wystarczy podać NIP. Przy zamówieniach powtarzalnych albo większych ilościach napisz do nas, ustalamy indywidualne warunki.

Jak szybko wysyłacie zestaw?

Zestawy kompletujemy i wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Całość pakujemy w jedną przesyłkę.

Zobacz też: [pochłaniacze oparów lutowniczych](#) i poradnik [jak dobrać pochłaniacz oparów](#).