

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-hot-air-quick-862da-1000-w-50-lmin-vortex-p-438.html>



Stacja lutownicza HOT AIR Quick 862DA+ - 1000 W, 50 l/min, Vortex

Cena brutto	970,42 zł
Cena netto	788,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	212896
Kod producenta	212896

Opis produktu

Stacja hot air 1000 W z dmuchawą w układzie Vortex i przepływem do 50 l/min. Konstrukcja z wirnikiem wewnątrz rękojeści — cichsza i bez węża powietrznego.

Do czego służy

W układzie **Vortex** powietrze jest tłoczone bezpośrednio w rękojeści, a nie pompowane węzłem ze stacji. Efekt: lżejszy, bardziej zwrotny przewód i zauważalnie niższy hałas przy pracy ciągłej.

Moc **1000 W** i przepływ do **50 l/min** pokrywają typowy zakres serwisowy: układy SOIC, QFP, QFN, złącza wielonóżkowe, elementy bierne większych rozmiarów.

Cechy modelu

- Moc 1000 W, przepływ do 50 l/min
- Dmuchawa w układzie **Vortex** — bez węża powietrznego
- Niższy poziom hałasu przy pracy ciągłej
- Niezależna regulacja temperatury i przepływu
- Wykonanie antystatyczne (ESD)

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Quick
Model	862DA+
Typ	stacja HOT AIR
Moc	1000 W
Przepływ	do 50 l/min
Układ dmuchawy	Vortex
Regulacja	temperatura i przepływ
Zasilanie	230 V AC
Wykonanie	antystatyczne (ESD)
Nr katalogowy	212896

Co jest w zestawie

- Stacja hot air
- Rękojeść z przewodem

-
- Podstawka na rękojeść
 - Komplet dysz startowych
 - Instrukcja obsługi

Na jakim stanowisku ją postawić

Serwis elektroniki użytkowej, naprawy telefonów i tabletów, stanowisko demontażu SMD w warsztacie.

Wersja **862DW+** to ta sama moc w układzie Vertical — różnica dotyczy konstrukcji dmuchawy i ułożenia rękojeści, nie możliwości cieplnych.

Najczęstsze pytania

Co daje układ Vortex?

Dmuchawa siedzi w rękojeści, więc do stacji biegnie tylko przewód elektryczny zamiast węża z powietrzem. Przewód jest lżejszy i bardziej zwrotny, a hałas — niższy, bo powietrze nie jest tłoczone przez kilkumetrowy wąż. Przy ośmiogodzinnej pracy obie różnice są odczuwalne.

Czym 862DA+ różni się od 862DW+?

Konstrukcją dmuchawy i ułożeniem rękojeści: DA+ to układ Vortex, DW+ to układ Vertical. Moc (1000 W) i przepływ (50 l/min) są takie same, więc pod względem możliwości cieplnych stacje są równorzędne — wybór to kwestia preferencji pracy.

Jak ustawić temperaturę i przepływ przy hot air?

Najpierw przepływ, potem temperatura — nie odwrotnie. Przepływ dobiera się do wielkości elementu: niski do drobnych elementów biernych, średni do SOIC i QFP, wyższy do ekranów i dużych układów. Zbyt duży przepływ zdmuchuje sąsiednie elementy, zanim ciepło zdąży dojść do lutów pod spodem.

Temperatura: 280–320 °C do elementów 0402–0603, 330–360 °C do SOIC i złącz wielonóżkowych, 350–380 °C do QFN i ekranów.

Czy przy hot air potrzebny jest podgrzewacz płytek?

Przy drobnym SMD nie. Przy dużych, wielowarstwowych płytkach z rozlewem masy — tak. Hot air grzeje tylko od góry, więc powstaje gradient: element ma już 360 °C, a laminat pod nim 80 °C. Skutkiem jest wygięcie płytki i pękające luty. Podgrzewacz doprowadza całą płytkę do 120–160 °C i wyrównuje naprężenia.

Czy do tej stacji dokupię dysze?

Tak. Dysze dobiera się do wielkości elementu — wąskie 2,5–4 mm do elementów biernych, 6–9 mm do SOIC i złącz, szerokie i profilowe do QFN oraz ekranów. W ofercie mamy dysze do stacji hot air Quick; przy zamówieniu podaj model stacji.

Czy stacja nadaje się do lutowania bezołowiowego?

Tak. Stopy SAC topią się w 217–220 °C i wymagają nastawy grota rzędu 350–380 °C, co mieści się w zakresie tej stacji. Przy pracy bezołowiowej liczy się 2–3 razy szybszym zużyciem grotów niż przy cynie z ołowiem — to normalne zjawisko wynikające z wyższej temperatury i szybszego utleniania.

Jak dobrać grot do tej stacji?

Wbrew intuicji dobiera się **największy grot, który zmieści się przy złączu**, a nie najmniejszy. Ciepło płynie przez powierzchnię styku, więc szeroki grot ścięty skraca czas kontaktu i obniża realną temperaturę, jakiej doświadcza płytka. Grot igłowy zostaw do pracy między wyprowadzeniami o małym rastrze.

Czy potrzebuję odciągu oparów przy tej stacji?

Przy pracy dorywczej wystarczy wietrzenie. Przy codziennym lutowaniu — tak: dym z nadgrota to w ponad 95% aerozol z topnika, a kalafonia w formie wziewnej jest w UE sklasyfikowana jako czynnik uczulający drogi oddechowe. Na jedno stanowisko pracujące przez całą zmianę potrzeba realnie 80–120 m³/h.

Stację znajdziesz w kategorii [stacje lutownicze](#). Do kompletnego stanowiska warto dobrać [pochłaniacz oparów lutowniczych](#) — dym z topnika nie znika sam — oraz [matę ESD 30 x 20 cm](#) pod kolbę. Jak dobrać moc i grot, opisaliśmy w poradniku [Stacja lutownicza czy hot air](#).