

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stanowisko-lutownicze-komplet-1-stacja-xytronic-lf399d-80-w-mata-esd-opaska-chemia-p-457.html>



Stanowisko lutownicze — komplet 1: stacja Xytronic LF399D 80 W + mata ESD + opaska + chemia

Cena brutto	379,00 zł
Cena netto	308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TS-ZEST-ST1
Kod producenta	TS-ZEST-ST1

Opis produktu

Cyfrowa stacja 80 W plus wszystko, czego potrzeba wokół niej — bez dokładania listy drobiazgów do koszyka.

Co jest w zestawie

Produkt	Ilość	Cena osobno
Stacja lutownicza Xytronic LF399D 80 W	1 szt.	361,19 zł
Mata antystatyczna ESD 30×20 cm do lutowania	1 szt.	19,99 zł
Opaska antystatyczna na nadgarstek z przewodem	1 szt.	7,50 zł
Pasta lutownicza AG TermoPasty AGT-037 40 ml	1 szt.	6,03 zł
Izopropanol Electro Chem 99,9% — IPA 500 ml	1 szt.	10,90 zł
Razem osobno		405,61 zł
Cena zestawu		379,00 zł
Oszczędzasz		26,61 zł

Dlaczego akurat te elementy

Xytronic LF399D to cyfrowa stacja 80 W z ceramicznym elementem grzejnym i regulacją 150–480 °C. Osiemdziesiąt watów oznacza, że stacja nie „siada” przy lutowaniu do poligonu masy ani przy grubszych przewodach, a kalibracja temperatury i blokada nastaw hasłem to rzeczy, których szuka się dopiero wtedy, gdy stanowisko obsługuje więcej niż jedna osoba.

Reszta kompletu to rzeczy, o których łatwo zapomnieć przy zakupie samej stacji, a bez których pierwszego dnia pracy i tak się nie obejdziesz: **mata ESD 30×20 cm odporna na 500 °C** chroni blat przed grotem i rozpryskiem cyny oraz odprowadza ładunki z odkładanej płytki, **opaska nadgarstkowa** zamyka obwód uziemienia operatora, a **izopropanol 99,9%** zmywa topnik po lutowaniu.

Jak ustawić stanowisko

-
- Matę połóż przed sobą, na wprost — na niej ładuje płytka i gorący grot
 - Stację postaw po stronie ręki roboczej, kolbę w podstawce zawsze grotem do siebie
 - Opaskę zapnij tak, żeby stykała się ze skórą; przewód wepnij do punktu uziemienia stanowiska
 - Izopropanol i ściereczki trzymaj poza zasięgiem gorącej kolby — to rozpuszczalnik łatwopalny
 - Grot pobielaj cyną przed każdym odłożeniem lutownicy; to najprostszy sposób na wydłużenie jego życia

Najczęstsze pytania

Czy w komplecie jest grot?

Tak — stacja jest dostarczana z grotem fabrycznym. Groty do Xytronica są częścią eksploatacyjną, więc przy pracy codziennej warto trzymać zapasowy.

Do jakich prac nadaje się ta stacja?

Do serwisu, prototypowania i montażu przewlekane oraz do SMD od rozmiaru 0603 w górę. Przy BGA i większych układach zasilających potrzebna jest dodatkowo stacja gorącego powietrza.

Czym różni się od kompletu z Quick 969B+?

Mocą i sposobem obsługi. LF399D ma 80 W i klasyczny, prosty panel; [Quick 969B+](#) ma 70 W i wyświetlacz LED z szybką zmianą nastaw. Obie stacje trafiają w to samo zastosowanie — wybór to kwestia preferencji i budżetu.

Czy zestaw zawiera cynę i topnik?

Spoivo dobiera się do zadania (średnica, stop, rodzaj rdzenia), dlatego nie wkładamy go na sztywno do kompletu. W [akcesoriach lutowniczych](#) znajdziesz pasty i topniki — od kalafioniowej pasty do przewodów po żelowy topnik no clean do BGA.

Czy mata 30×20 cm nie jest za mała?

Do serwisu i prototypowania jest w sam raz — mieści płytkę, grot i narzędzia w zasięgu ręki. Jeśli wyposażasz całe stanowisko montażowe, weź [matę stołową z rolki 1,2 m](#) i dołóż przewód uziemiający.

Czy produkty w zestawie mogą kupić osobno?

Tak, każda pozycja jest dostępna jako osobny produkt — linki znajdziesz w tabeli składu powyżej. Zestaw jest po prostu tańszy i oszczędza czas przy kompletowaniu zamówienia.

Czy wystawicie fakturę VAT?

Tak, do każdego zamówienia — wystarczy podać NIP. Przy zamówieniach powtarzalnych albo większych ilościach napisz do nas, ustalamy indywidualne warunki.

Jak szybko wysyłacie zestaw?

Zestawy kompletujemy i wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych. Całość pakujemy w jedną przesyłkę.

Zobacz też: [stacje lutownicze](#), [akcesoria lutownicze](#), [pochłaniacze oparów](#) oraz poradnik [stacja lutownicza czy HOT-AIR](#).