

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stanowisko-lutownicze-komplet-2-stacja-quick-969b-70-w-grot-mata-esd-opaska-ipa-p-458.html>



Stanowisko lutownicze — komplet 2: stacja Quick 969B+ 70 W + grot + mata ESD + opaska + IPA

Cena brutto	449,00 zł
Cena netto	365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TS-ZEST-ST2
Kod producenta	TS-ZEST-ST2

Opis produktu

Quick 969B+ z wyświetlaczem LED, zapasowym grotem i całą obudową stanowiska — od maty po izopropanol.

Co jest w zestawie

Produkt	Ilość	Cena osobno
Stacja lutownicza Quick 969B+ 70 W	1 szt.	426,37 zł
Grot lutowniczy Quick Q-T-4C (ścięty 4 mm)	1 szt.	14,76 zł
Mata antystatyczna ESD 30x20 cm do lutowania	1 szt.	19,99 zł
Opaska antystatyczna na nadgarstek z przewodem	1 szt.	7,50 zł
Izopropanol Electro Chem 99,9% — IPA 500 ml	1 szt.	10,90 zł
Razem osobno		479,52 zł
Cena zestawu		449,00 zł
Oszczędzasz		30,52 zł

Dlaczego akurat te elementy

Quick 969B+ to 70-watowa stacja z wyświetlaczem LED i zakresem 100–480 °C. Sterowanie jest bezpośrednie: nastawa na pokrętle, odczyt rzeczywistej temperatury na wyświetlaczu, bez schodzenia w menu. To jedna z najczęściej kupowanych stacji w serwisach — działa, jest tania w eksploatacji i ma szeroko dostępne groty serii Q-T.

Reszta kompletu to rzeczy, o których łatwo zapomnieć przy zakupie samej stacji, a bez których pierwszego dnia pracy i tak się nie obejdzie: **mata ESD 30x20 cm odporna na 500 °C** chroni blat przed grotem i rozpryskiem cyny oraz odprowadza ładunki z odkładanej płytki, **opaska nadgarstkowa** zamyka obwód uziemienia operatora, a **izopropanol 99,9%** zmywa topnik po lutowaniu.

Jak ustawić stanowisko

- Matę połóż przed sobą, na wprost — na niej ląduje płytka i gorący grot

-
- Stację postaw po stronie ręki roboczej, kolbę w podstawce zawsze grotem do siebie
 - Opaskę zapnij tak, żeby stykała się ze skórą; przewód wepnij do punktu uziemienia stanowiska
 - Izopropanol i ściereczki trzymaj poza zasięgiem gorącej kolby — to rozpuszczalnik łatwopalny
 - Grot pobielaj cyną przed każdym odłożeniem lutownicy; to najprostszy sposób na wydłużenie jego życia

Najczęstsze pytania

Po co zapasowy grot w komplecie?

Bo grot zużywa się szybciej niż cokolwiek innego na stanowisku, a jego brak zatrzymuje pracę. Q-T-4C to kształt ścięty 4 mm — uniwersalny, z dużą pojemnością cieplną, dobry do przewodów, złączy i większych pól lutowniczych.

Czy grot Q-T-4C pasuje też do innych stacji?

Tak — do Quick 236, 706, 936A, 3102, 3104, 709, 969 i TS1100. Nie pasuje do serii Q500 (Quick 203G, TS2300), gdzie stosuje się [groty Q500](#).

Czy stacja nadaje się do lutowania bezołowiowego?

Tak, zakres do 480 °C w zupełności wystarcza. Pamiętaj tylko, że wyższe temperatury szybciej zużywają grot — przy stopach bezołowiowych zapasowa końcówka przydaje się jeszcze bardziej.

Czy zestaw zawiera cynę i topnik?

Spoiwo dobiera się do zadania (średnica, stop, rodzaj rdzenia), dlatego nie wkładamy go na sztywno do kompletu. W [akcesoriach lutowniczych](#) znajdziesz pasty i topniki — od kalafoniowej pasty do przewodów po żelowy topnik no clean do BGA.

Czy mata 30×20 cm nie jest za mała?

Do serwisu i prototypowania jest w sam raz — mieści płytkę, grot i narzędzia w zasięgu ręki. Jeśli wyposażasz całe stanowisko montażowe, weź [matę stołową z rolki 1,2 m](#) i dołóż przewód uziemiający.

Czy produkty w zestawie mogą kupić osobno?

Tak, każda pozycja jest dostępna jako osobny produkt — linki znajdziesz w tabeli składu powyżej. Zestaw jest po prostu tańszy i oszczędza czas przy kompletowaniu zamówienia.

Czy wystawiacie fakturę VAT?

Tak, do każdego zamówienia — wystarczy podać NIP. Przy zamówieniach powtarzalnych albo większych ilościach napisz do nas, ustalamy indywidualne warunki.

Jak szybko wysyłacie zestaw?

Zestawy kompletujemy i wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych. Całość pakujemy w jedną przesyłkę.

Zobacz też: [stacje lutownicze](#), [akcesoria lutownicze](#), [pochłaniacze oparów](#) oraz poradnik [stacja lutownicza czy HOT-AIR](#).