

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stanowisko-lutownicze-komplet-3-quick-706w-lutownica-50-w-hot-air-580-w-grot-mata-opaska-ipa-p-459.html>



Stanowisko lutownicze — komplet 3: Quick 706W+ (lutownica 50 W + HOT AIR 580 W) + grot + mata + opaska + IPA

Cena brutto	589,00 zł
Cena netto	478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TS-ZEST-ST3
Kod producenta	TS-ZEST-ST3

Opis produktu

Lutownica i gorące powietrze w jednej obudowie — plus komplet wyposażenia stanowiska.

Co jest w zestawie

Produkt	Ilość	Cena osobno
Quick 706W+ — zestaw lutowniczy: stacja 50 W + HOT AIR 580 W	1 szt.	578,10 zł
Grot lutowniczy Quick Q-T-4C (ścięty 4 mm)	1 szt.	14,76 zł
Mata antystatyczna ESD 30x20 cm do lutowania	1 szt.	19,99 zł
Opaska antystatyczna na nadgarstek z przewodem	1 szt.	7,50 zł
Izopropanol Electro Chem 99,9% — IPA 500 ml	1 szt.	10,90 zł
Razem osobno		631,25 zł
Cena zestawu		589,00 zł
Oszczędzasz		42,25 zł

Dlaczego akurat te elementy

Quick 706W+ łączy kolbę lutowniczą 50 W i dmuchawę HOT AIR 580 W w jednym urządzeniu. To najsensowniejszy wybór, gdy na biurku brakuje miejsca na dwie osobne stacje, a praca obejmuje zarówno klasyczne lutowanie, jak i wymianę elementów SMD, złączy i ekranów — czyli typowy serwis telefonów, laptopów i elektroniki użytkowej.

Reszta kompletu to rzeczy, o których łatwo zapomnieć przy zakupie samej stacji, a bez których pierwszego dnia pracy i tak się nie obejdziesz: **mata ESD 30x20 cm odporna na 500 °C** chroni blat przed grotem i rozpryskiem cyny oraz odprowadza ładunki z odkładanej płytki, **opaska nadgarstkowa** zamyka obwód uziemienia operatora, a **izopropanol 99,9%** zmywa topnik po lutowaniu.

Jak ustawić stanowisko

-
- Matę połóż przed sobą, na wprost — na niej ląduje płytka i gorący grot
 - Stację postaw po stronie ręki roboczej, kolbę w podstawce zawsze grotem do siebie
 - Opaskę zapnij tak, żeby stykała się ze skórą; przewód wepnij do punktu uziemienia stanowiska
 - Izopropanol i ściereczki trzymaj poza zasięgiem gorącej kolby — to rozpuszczalnik łatwopalny
 - Grot pobielaj cyną przed każdym odłożeniem lutownicy; to najprostszy sposób na wydłużenie jego życia

Najczęstsze pytania

Do czego właściwie potrzebne jest gorące powietrze?

Do wszystkiego, czego nie da się rozgrzać grotem punktowo: układów wielonóżkowych, złączy USB, ekranów, elementów pod puszką ekranującą. Gorące powietrze grzeje całą obudowę równomiernie, dzięki czemu element schodzi w całości, bez odrywania pól lutowniczych.

Czy 580 W wystarczy?

Do elektroniki użytkowej i typowego serwisu — tak. Przy dużych płytach z rozbudowanym poligonem masy albo przy pracy z BGA na płytach wielowarstwowych wygodniejsza będzie mocniejsza stacja HOT-AIR, np. z serii Quick 861.

Czy do 706W+ pasuje grot Q-T-4C?

Tak — seria Q-T jest przewidziana m.in. dla Quick 706. W komplecie dostajesz go jako zapas do kolby lutowniczej.

Czy zestaw zawiera cynę i topnik?

Spoiwo dobiera się do zadania (średnica, stop, rodzaj rdzenia), dlatego nie wkładamy go na sztywno do kompletu. W [akcesoriach lutowniczych](#) znajdziesz pasty i topniki — od kalafoniowej pasty do przewodów po żelowy topnik no clean do BGA.

Czy mata 30×20 cm nie jest za mała?

Do serwisu i prototypowania jest w sam raz — mieści płytkę, grot i narzędzia w zasięgu ręki. Jeśli wyposażasz całe stanowisko montażowe, weź [matę stołową z rolki 1,2 m](#) i dołóż przewód uziemiający.

Czy produkty w zestawie mogą kupić osobno?

Tak, każda pozycja jest dostępna jako osobny produkt — linki znajdziesz w tabeli składu powyżej. Zestaw jest po prostu tańszy i oszczędza czas przy kompletowaniu zamówienia.

Czy wystawicie fakturę VAT?

Tak, do każdego zamówienia — wystarczy podać NIP. Przy zamówieniach powtarzalnych albo większych ilościach napisz do nas, ustalamy indywidualne warunki.

Jak szybko wysyłacie zestaw?

Zestawy kompletujemy i wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Całość pakujemy w jedną przesyłkę.

Zobacz też: [stacje lutownicze](#), [akcesoria lutownicze](#), [pochłaniacze oparów](#) oraz poradnik [stacja lutownicza czy HOT-AIR](#).