

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/zestaw-lutowniczy-quick-712-stacja-90-w-hot-air-1000-w-p-123.html>

Zestaw lutowniczy Quick 712 – stacja 90 W + HOT AIR 1000 W



Cena brutto	2 521,50 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	Quick-712
Kod producenta	712

Opis produktu

Zestaw lutowniczy: kolba lutownicza i kolba hot air w jednej obudowie, do pracy z elementami przewlekаныmi i SMD. Moc 90W, zakres temperatur 500°C, przepływ powietrza 1-120L/min.

Do czego służy

Zestaw łączy dwa narzędzia w jednej obudowie: kolbę lutowniczą do pracy punktowej z elementami przewlekаныmi i pojedynczymi wyprowadzeniami oraz kolbę hot air do elementów montowanych powierzchniowo. W serwisie elektroniki potrzebne są oba — bez hot air demontaż układu SMD z kilkudziesięcioma wyprowadzeniami jest praktycznie niewykonalny bez uszkodzenia płytki.

Cechy modelu

- Ustawienia stacji chronione hasłem.
- Sterowanie temperaturą za pomocą przycisków.
- Czujnik temperatury umieszczony wewnątrz grota.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Regulacja temperatury w zamkniętej pętli.
- Elektromagnetyczny element grzejny.
- Funkcja "auto uśpienia".
- Wydajny silnik bezszczotkowy z płynną regulacją.
- Funkcja "shut-off" schładzająca element grzejny przy odłożeniu kolby na podstawkę.
- Dobrze izolowana, a zarazem lekka kolba.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Lutownica kolbowa	
Pobór mocy	90W
Zakres temperatury 50°C	500°C
Zakres temperatury uśpienia	50°C -250°C
Czas trybu uśpienia	0-250min
Stabilizacja temperatury	±2°C (bez przepływu powietrza)
Warunki pracy (max)	40°C
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Lutownica HOT AIR	
Pobór mocy	1000W
Zakres temperatury	100°C-500°C
Przepływ powietrza	1-120L/min

Parametr	Wartość
Warunki pracy (max)	40°C
Stabilizacja temperatury	±2°C (bez przepływu powietrza)

Na jakim stanowisku go postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiona mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Po co w zestawie dwie kolby?

Bo to dwie różne techniki. Kolba lutownicza grzeje punktowo przez grot — do elementów przewlekanych i pojedynczych wyprowadzeń. Kolba hot air grzeje strumieniem powietrza całą obudowę naraz — do elementów SMD.

Czy można używać obu kolb jednocześnie?

Zależy od modelu — część stacji dwukanałowych pozwala pracować obiema naraz, część przełącza kanały. Sprawdź w danych technicznych moc podaną dla każdego kanału; jeśli producent podaje moc sumaryczną, kanały dzielą zasilanie.

Co daje wykonanie ESD?

Grot i kolba hot air są połączone z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Stacja może pracować w strefie EPA bez tworzenia zagrożenia dla montowanych podzespołów.

W jakim zakresie temperatur pracuje Zestaw lutowniczy Quick 712?

Producent podaje zakres 500°C. Moc urządzenia to 90W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.